

**Garant****WNMG 060408, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251954 HB7130-2
GTIN	4067263290858
Třída artiklu	21G

## Popis

WNMG 060408 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 270 m/min

## Technický popis

Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	VS
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Typ	HB7130-2
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 270 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení