

Garant**RC.X 1003, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260640 HB7130-2
GTIN	4067263290940
Třída artiklu	21G

Popis

RC.X 1003 HB7130-2 Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7130-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCMX 1003
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení