


Garant**SCMT 120408, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 260750 HB7130-2 |
| GTIN | 4067263290971 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

SCMT 120408 HB7130-2 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min**Technický popis**

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Typ | HB7130-2 |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Řezný materiál | TK |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 80 - 270 m/min |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Povlak | S povlakem |

| | |
|--------------------------------------|--|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SCMT 120408 |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Hlavní způsob použití | M |
| Lamač třísek | VS |
| Hloubka řezu a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |