

Garant**TCMT 110208, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 110208 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	VS
Počet výměn/řezání	3
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110208
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7130-2
Povlak	S povlakem
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení