


Garant**CNMG 09T308, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 09T308 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mmPosuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	VS
Řezný materiál	TK

Typ	HB7140-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Počet výměn/řezání	4
Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení