


Garant**CNMG 09T304, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 09T304 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mmPosuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T304
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M

Lamač třísek	VS
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7140-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení