


Garant**CNMG 120404, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120404 HB7140-2 Typ: HB7140-2
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Typ	HB7140-2
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Lamač třísek	VS
Rohový rádius	0,4 mm

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení