


**Garant****CNMG 120408, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250060 HB7140-2
GTIN	4067263290599
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 120408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 230 m/min

## Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 230 m/min
Hlavní způsob použití	M
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408

Lamač třísek	VS
Typ	HB7140-2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení