


**Garant****CNMG 09T308, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Třída artiklu	21G

**Popis**

CNMG 09T308 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Typ	HB7140-2
Lamač třísek	VM
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Počet výměn/řezání	4

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Hlavní způsob použití	M
Tolerance	M
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení