


Garant**CNMG 120416, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250162 HB7140-2
GTIN	4067263314943
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120416 HB7140-2 Typ: HB7140-2
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Povlak	S povlakem
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min

Lamač třísek	VM
Tolerance	M
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	1,6 mm
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení