

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 250158 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263314929 |
| Třída artiklu | 21G |

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 4 mm |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Podmínky řezu | silně přerušovaný |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Povlak | S povlakem |
| Typ | HB7140-2 |
| Hlavní způsob použití | M |
| Tolerance | M |
| Řezný materiál | TK |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Lamač třísek | VM |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120408 |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 60 - 200 m/min |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |