

**Garant****CNMG 160608, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 160608 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Typ	HB7140-2
Řezný materiál	TK
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,

Počet výměn/řezání	4
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Tolerance	M
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení