

**Garant****CNMG 120408, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 120408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 170 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	VG
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 170 m/min

Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Rohový rádius	0,8 mm
Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení