

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120412 HB7140-2 Typ: HB7140-2
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 170 m/min

Technický popis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VG
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 170 m/min
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování

Typ	HB7140-2
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení