

Garant**CNMG 120416, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120416 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 170 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Typ	HB7140-2
Rohový rádius	1,6 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160616
Hlavní způsob použití	M

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 170 m/min
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení