

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160608 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 170 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 170 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Typ	HB7140-2

Řezný materiál	TK
Lamač třísek	VG
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení