

**Garant****DNMG 110404, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250652 HB7140-2
GTIN	4067263315032
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 110404 HB7140-2 Typ: HB7140-2  
Lamač třísek: VS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 230 m/min

## Technický popis

Povlak	S povlakem
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 230 m/min
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	4

Lamač třísek	VS
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení