

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150608 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Typ	HB7140-2
Lamač třísek	VS
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	M
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení