

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150604 HB7140-2 Typ: HB7140-2
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	M
Tolerance	M
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK

Lamač třísek	VM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DN.G 150604
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení