

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110408 HB7140-2 Typ: HB7140-2
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Typ	HB7140-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min

Podmínky řezu	silně přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DN.G 110408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	VM
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení