

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150608 HB7140-2 Typ: HB7140-2
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DN.G 150608
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM

Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Typ	HB7140-2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení