


**Garant****SNMG 120412, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251226 HB7140-2
GTIN	4067263315179
Třída artiklu	21G

**Popis**

SNMG 120412 HB7140-2 Rohový rádius: 1,2 mm

Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120412
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	1,2 mm

Počet výměn/řezání	8
Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7140-2
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení