


**Garant****SNMG 120404, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávkce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 251222 HB7140-2 |
| GTIN           | 4067263315155   |
| Třída artiklu  | 21G             |

**Popis**

SNMG 120404 HB7140-2 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Lamač třísek                         | VM               |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120404      |
| Počet výměn/řezání                   | 8                |
| Posuv $f$                            | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Hlavní způsob použití                | M                |
| Řezný materiál                       | TK               |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 60 - 200 m/min   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Rohový rádius                     | 0,4 mm                                       |
| Hloubka řezu $a_p$                | 0,5 - 4 mm                                   |
| Typ                               | HB7140-2                                     |
| Povlak                            | S povlakem                                   |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování                                  |
| Podmínky řezu                     | silně přerušovaný                            |
| Druh produktu                     | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |