

**Garant****TNMG 160404, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 230 m/min
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Povlak	S povlakem
Typ	HB7140-2
Počet výměn/řezání	6
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení