


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251144 HB7140-2
GTIN	4067263315148
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120408 HB7140-2 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-2
Lamač třísek	VS

Počet výměn/řezání	8
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení