

**Garant****SNMG 120408, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251224 HB7140-2
GTIN	4067263315162
Třída artiklu	21G

**Popis**

SNMG 120408 HB7140-2 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7140-2
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení