

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Třída artiklu	21G

Popis

TNMG 160408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Typ	HB7140-2
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6

Lamač třísek	VS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení