

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Třída artiklu	21G

Popis

VNMG 160408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,05 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení