

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Třída artiklu	21G

Popis

TNMG 160408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Počet výměn/řezání	6
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7140-2
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	VM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení