

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7140-2**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	251542 HB7140-2
GTIN	4067263315308
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Povlak	S povlakem
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7140-2
Lamač třísek	VM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	silně přerušovaný

Počet výměn/řezání	6
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení