

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251732 HB7140-2
GTIN	4067263315322
Třída artiklu	21G

Technický popis

Povlak	S povlakem
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Typ	HB7140-2
Řezný materiál	TK

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení