

Garant**WNMG 060404, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252062 HB7140-2
GTIN	4067263315407
Třída artiklu	21G

Technický popis

Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	VM
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Tolerance	M

Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení