

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 060408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7140-2
Lamač třísek	VS
Řezný materiál	TK

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení