

Garant**WNMG 060404, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251952 HB7140-2
GTIN	4067263315360
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404
Lamač třísek	VS
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Povlak	S povlakem
Typ	HB7140-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení