

Garant**WNMG 080404, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251962 HB7140-2
GTIN	4067263315384
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080404 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Povlak	S povlakem
Typ	HB7140-2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení