

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 060408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	VM
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	6
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	M

Typ	HB7140-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Tolerance	M
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení