


**Garant****WNMG 080408, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252070 HB7140-2
GTIN	4067263315438
Třída artiklu	21G

## Popis

WNMG 080408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M

Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7140-2
Počet výměn/řezání	6
Lamač třísek	VM
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení