

**Garant****WNMG 080412, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252210 HB7140-2
GTIN	4067263315452
Třída artiklu	21G

## Popis

WNMG 080412 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 170 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 170 m/min
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Řezný materiál	TK
Typ	HB7140-2

Lamač třísek	VG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení