


**Garant****WNMG 080412, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Třída artiklu	21G

## Popis

WNMG 080412 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M
Posuv $f$	0,1 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	6

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7140-2
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení