

Garant**CC.T 09T302, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 260056 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315483 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

CC.T 09T302 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Řezný materiál | TK |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 70 - 230 m/min |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T302 |
| Hlavní způsob použití | M |
| Typ | HB7140-2 |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |

| | |
|--------------------|--|
| Hloubka řezu a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Rohový rádius | 0,2 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Povlak | S povlakem |
| Podmínky řezu | silně přerušovaný |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Lamač třísek | VS |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |