

Garant**CC.T 060204, Typ: HB7140-2**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 060204 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Typ	HB7140-2
Povlak	S povlakem
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT060204
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení