

Garant**CC.T 120404, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 120404 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Tolerance	M
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7140-2
Lamač třísek	VS
Hlavní způsob použití	M

Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení