

Garant**CCMT 09T308, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 09T308 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	VS
Tolerance	M

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-2
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení