

**Garant****CC.T 060202, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Tolerance	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7140-2
Povlak	S povlakem

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení