

Garant**CCMT 120408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 120408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Počet výměn/řezání	2
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Typ	HB7140-2
Hlavní způsob použití	M
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení