

**Garant****CC.T 09T304, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 09T304 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min

## Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7140-2
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	VM
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení