

Garant**CC.T 09T308, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260152 HB7140-2
GTIN	4067263315575
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 09T308 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	VM

Povlak	S povlakem
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení