

**Garant****CC.T 120404, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 120404 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Tolerance	M

Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7140-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	VM
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení