

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T308 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT11T308
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Typ	HB7140-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení