

**Garant****DC.T 070202, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260449 HB7140-2
GTIN	4067263315650
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Typ	HB7140-2
Lamač třísek	VM
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT070202
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení